



tesa® Baboo Säilytyslaatikko L, itsekiinnittyvä, bambu ja laadukas muovi



Tuote Tiedot

BNR 40523

Tuotteen kuvaus

tesa® Baboo Säilytyslaatikko L, kannellinen. Pora ei tarvita, ja kiinnitys on helppoa ja nopeaa tesa® Powerstrips Waterproof -teknologian avulla. Laatikko on muotoiltu ja valmistettu laadukkaasta mattavalkoisesta muovista, ja siinä on bambukansi. Käytännöllinen ylimääräinen ratkaisu esimerkiksi vartalonhoitotuotteiden säilyttämiseen järjestyksessä ja helposti saatavilla. tesa® Powerstrips Waterproof on vahva ja vedenkestävä teippi, joka kestää jopa 3 kg kuorman. Tarraliuskat on helppo irrottaa jättämättä liimajälkiä. tesa® Baboo Säilytyslaatikoista on saatavana eri kokoja, joten voit yhdistellä niistä haluamasi kokonaisuuden saadaksesi täydellisen, tilaa säästävän säilytysratkaisun. Laatikko voidaan irrottaa ja kiinnittää jälleen uusilla tesa® Powerstrips Waterproof XL -tarraliuskoilla.

Ominaisuudet

- Säilytyslaatikko, jossa on tesa® Powerstrips Waterproof -teknologia (all-in-one-kiinnitysratkaisu), enimmäiskuorma 3 kg
- L-kokoinen kannellinen säilytyslaatikko, jossa on riittävästi tilaa suurempien hygieniatuotteiden säilytykseen.
- Moderni muotoilu ja aito bambukansi yhdistettynä korkealaatuiseen mattavalkoiseen muovilaatikkoon.
- Tilaa säästävä kylpyhuoneen säilytysratkaisu, jossa välttämättömät kylpyhuoneen tarvikkeet pysyvät helposti ulottuvillasi ja hyvässä järjestyksessä.
- Luotettava, kestävä seinäpidike, voidaan kiinnittää helposti, siististi ja nopeasti ilman poraa, irrotettavissa ilman liimajälkiä, ei vaurioita pintaa.
- Tarttuu lasitetuihin laattoihin, marmoriin, metalliin, lasiin, puuhun ja muoviin (ABS, PS ja akryylilasi).
- Ei sovellu kivelle, sementille, tapetille, kipsille, maalatuille pinnoille, emalille ja muoveille, kuten PP, PE ja PTFE.
- Voidaan käyttää uudelleen irrottamisen jälkeen uusilla tesa® Powerstrips Waterproof XL -liuskoilla – saatavana erillisessä pakkauksessa.
- tesa® Baboo Säilytyslaatikosta on saatavana eri kokoja.
- Tuotteen mitat: 182 mm x 210 mm x 102 mm

Hakemus

Kiinnittäminen

1. Puhdista pinta alkoholilla tai silikonittomalla lasinpuhdistusaineella.
2. Pyyhi pinta kosteuspyyhkeellä. Kosteuspyyhe sisältää vedenkestävää pohjustusainetta, joka takaa hyvän pidon. Odota 10 sekuntia, että pohjustusaine haihtuu.
3. Kiinnitä Powerstrips-liuskat laatikon kiinnityslevyihin – paina tiukasti vähintään 5 sekunnin ajan.
4. Poista irrokepaperi kiinnitetyistä Powerstrips® -liuskoista.
5. Aseta laatikko seinälle (tai pinnalle, johon haluat kiinnittää sen) ja paina sitä tiukasti pintaa vasten.
6. Työnnä laatikkoa ylöspäin ja irrota se kiinnityslevyistä – paina kiinnityslevyjä tiukasti vähintään 5 sekunnin ajan.
7. Aseta laatikko takaisin kiinnityslevyille ja paina sitä alaspäin, kunnes se napsahtaa paikalleen.

Irrottaminen

1. Liu'uta laatikkoa ylöspäin ja irrota se kiinnityslevyistä.
2. Venytä ensin käytetyn Powerstrip®-tarraliuskan pää noin 3–5 cm:n pituiseksi ja pidä kiinnityslevyä paikallaan painamatta sitä liian kovasti pintaa vasten. Jatka Powerstrip® -liuskan venyttämistä pinnan suuntaisesti (älä vedä liuskaa irti pinnasta itseäsi kohti, sillä se voi katketa).

Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?cp=NaN>



tesa® Baboo Säilytyslaatikko L, itsekiinnittyvä, bambu ja laadukas muovi

Tuote Tiedot

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

• Liimatyyppejä	synteettinen kumi	• Splashproof	kyllä
• Pitovoima jopa	3 Kg		

Ominaisuudet

• Curing time	12 hour(s)	• Paristot vaaditaan	ei
• Design series	tesa® BABOO	• Sopivat pinnat	glasuuritud plaadid, Tasainen puu, Useimmat muovit, Lasi, Metallit, Marmorit
• Dishwasher safe	ei		kyllä
• Irrotettavissa jälkiä jättämättä	kyllä	• Uudelleenkäytettävä	Powerstrips
• Kemikalien kestävyys	ei	• Uudelleenkäytettävä kanssa	Waterproof XL
• Liuotin vapaa	kyllä		ei
• Materiaali	Muovi, Bambu	• UV-valon kesto	kyllä
• Paristot mukana	ei	• Vaarallinen materiaali	ei
		• Vedenkestävä	ei

Disclaimer

tesa®-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseen, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellettu määritystä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistusta takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkin rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa®-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?cp=NaN>