

tesa® Moon White Simple Panier de Douche, autoadhésif, métal enduit de poudre

Information Produit

BNR 40577

Description du produit

Le panier de douche pour les dernières tendances d'intérieur: style industriel, style scandinave ou salle de bains neutre et urbaine; le receveur de douche en blanc mat s'intègre parfaitement. panier de salle de bains où le design contemporain épouse une technologie de fixation pratique et propre. Le panier se fixe solidement au mur avec la solution adhésive tesa® sans perçage et se retire sans laisser de trace si nécessaire. Gel douche et autres accessoires sont ainsi rangés en toute sécurité et avec style dans la douche. Stockez de nombreux produits sans vous soucier de l'espace; il y a de la place pour de nombreux flacons et le panier a suffisamment de profondeur pour empêcher les articles de toilette de tomber.

Caractéristiques

- Panier de douche avec technologie tesa® Power.Kit (solution de fixation adhésive tout-en-un)
- Design organique harmonieusement arrondi, métal thermolaqué blanc mat, anti-éclaboussures, inoxydable
- Accessoire parfait pour les salles de bains au design de style industriel ou scandinave
- Adhère aux tuiles vernissées, au métal, à la pierre naturelle, au marbre, au béton, au bois, au verre et à de nombreux types de plastiques
- Ne convient pas pour le plâtre, le papier peint, les plastiques tels que PP, PE, PTFE et d'autres surfaces au revêtement antiadhésif
- Fixation murale fiable, facile et propre à installer, aucun perçage nécessaire, amovible sans endommager la surface
- Réutilisable après démontage avec un nouvel adaptateur BK43-2 – adaptateur également disponible séparément
- Dimensions du produit : 92 mm x 250 mm x 125 mm

Application

Fixation

1. Nettoyer la surface
2. Décollez le film protecteur des adaptateurs
3. Fixez les adaptateurs au mur
4. Remplissez de colle l'adaptateur avec l'applicateur de colle
5. Laissez durcir pendant 12 heures
6. Placez les plaques de recouvrement sur les adaptateurs
7. Vissez l'accessoire sur les adaptateurs

Démontage

1. Démontez l'accessoire se trouvant sur les adaptateurs
2. Retirez les adaptateurs avec une clé à molette
3. Si nécessaire, enlevez les résidus adhésifs avec un grattoir à verre





tesa[®] Moon White Simple Panier de Douche, autoadhésif, métal enduit de poudre

Information Produit

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------|------|
| • Type de masse adhésive | Silane modified polymer | • Tenue de fixation jusqu'à | 5 Kg |
| • Résistant aux éclaboussures | oui | | |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|-------------------------------------|------------------------|-------------------------|--|
| • Design series | tesa [®] MOON | • Réutilisable avec | Adapter BK43-2 |
| • Lavable en machine | non | • Sans solvant | oui |
| • Matériau | Métal enduit de poudre | • Shape of wall piece | Ronde |
| • Résistance aux produits chimiques | non | • Substance dangereuse | oui |
| • Résistant aux UV | oui | • Surfaces appropriées | lasitetut laatat, Bois lisse, La plupart des plastiques, Verre, Béton, Métal, Marbre, Pierre |
| • Retrait sans résidus | oui | | |
| • Réutilisable | oui | • Temps de durcissement | 12 hour(s) |

Avertissement

Tous les produits tesa[®] sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?cp=NaN>