




# tesa® 68877

## 製品案内



PET基材両面粘着テープ [ バイオマス由来・再生PET ] 100µm厚 / 透明

## 製品の説明

tesa® 68877は、PET基材にバイオマス由来のアクリル系粘着剤を塗工した両面粘着テープです。粘着強さと保持力に優れるため、汎用的にお使いいただけます。

PET基材とダブルライナーには、ポストコンシューマーリサイクル材料 ( PCR ) を100%使用しています。粘着剤に含まれる炭素のうち75%はバイオマス由来です(※)。

## Sustainable Aspects



For more information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

## 特徴

- テープ厚 : 100µm
- 色 : 透明
- ライナー : ダブル ( 23/50µm : PCR PET )
- 様々な素材の被着体に対し高い接着性能を示します。
- 粘着剤に含まれる炭素のうち75%はバイオマス由来です(※)。
- 基材とライナーにポストコンシューマーリサイクル材料 ( PCR ) を100%使用しています。
- 環境条件に対する耐久性に優れます。

## 用途

- クッション材の貼り合わせ、ラミネート
- 各種デバイス部品の固定、アセンブリ
- FPCの固定

## 仕様 ( 代表値 )

下記に記載の数値は実測値の代表値であり、保証値ではございません。

## 製品の構成

• 基材	PET	• ライナー厚 ( 内側 )	23 µm
• 総厚	100 µm	• ライナー厚 ( 外側 )	50 µm
• 色	透明	• ライナー ( 内側 )	PET
• ライナーの色 ( 内側 )	透明, 半透明	• ライナー ( 外側 )	PET
• ライナーの色 ( 外側 )	透明, 半透明		

最新の情報は下記リンク先をご参照ください。 <http://l.tesa.com/?ip=68877>



# tesa® 68877

## 製品案内

### 特性 / 性能

• 破断伸び	60 %	• 耐湿性	非常に優れる
• 引張強度	18 N/cm	• 耐老化性 ( UV)	非常に優れる

### 被着体ごとの粘着強さ

• ガラス粘着力 ( 初期 )	14.4 N/cm	• PI粘着力 ( 初期 )	12.9 N/cm
• ガラス粘着力 ( 14日後 )	14.5 N/cm	• PET粘着力 ( 14日後 )	15.5 N/cm
• PC粘着力 ( 初期 )	13.8 N/cm	• スチール粘着力 ( 初期 )	12.6 N/cm
• PC粘着力 ( 14日後 )	13.9 N/cm	• スチール粘着力 ( 14日後 )	12.8 N/cm

### 備考

(※)バイオベース濃度試験規格 : ASTM D6866 炭素14分析法による測定

### 免責事項

tesa® ( テサ® ) 製品は自社の規定に基づき定期的に品質の検査をおこなっています。本書に記載されている情報はすべて様々な分野での知見や実経験に基づいて提示している代表値であり、保証値ではございません。便宜上、製品の適格性や用途に関する記述がございますが、いかなる場合も特定の用途に関する保証や明示、黙示等は致しかねます。お客様の環境によって問題が生じる場合がございますため、お客様のご判断のもとご使用いただくようお願い申し上げます。ご質問等がございましたら、弊社 ( テサテープ株式会社 ) へお問い合わせください。



最新の情報は下記リンク先をご参照ください。 <http://l.tesa.com/?ip=68877>