



# tesa<sup>®</sup> 4333 Precision Mask<sup>®</sup> Sensitive



## Informação Produto

Fita adesiva em papel de alta qualidade para margens de pintura precisas e nítidas em superfícies delicadas

## Descrição do produto

A tesa<sup>®</sup> 4333 Precision Mask Sensitive consiste num suporte de papel extrafino e forte revestido com uma massa adesiva de borracha natural.

O material do suporte excelente e plano torna o produto extremamente adaptável a várias superfícies. Além disso, a fórmula adesiva especial excepcional tem um poder adesivo relevante para aplicações de máscara em superfícies delicadas e críticas. Isto permite uma fácil remoção até 1 semana após a aplicação, o que possibilita vários processos de trabalho num único processo de cobertura.

## Aplicações

Esta fita é adequada para quase todos os trabalhos de pintura em interiores

A tesa<sup>®</sup> 4333 Precision Mask Sensitive pode ser usada com tintas e vernizes à base de água e ajusta-se mesmo a técnicas com espátula de alta qualidade.

Foi especialmente concebida para aplicações em superfícies delicadas e críticas.

O material do suporte plano é altamente adaptável à superfície e resulta em margens de pintura bem definidas.

## Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

## Construção do produto

- |                         |            |                   |       |
|-------------------------|------------|-------------------|-------|
| • Material do suporte   | papel liso | • Espessura total | 85 µm |
| • Tipo de massa adesiva | acrílico   |                   |       |

## Propriedades / Valores de Desempenho

- |                         |         |                    |           |
|-------------------------|---------|--------------------|-----------|
| • Alongamento à ruptura | 4.5 %   | • Hand tearability | muito bom |
| • Força de tensão       | 41 N/cm |                    |           |

## Adesividade ao

- |                      |          |
|----------------------|----------|
| • Adesividade ao aço | 0.6 N/cm |
|----------------------|----------|



# tesa<sup>®</sup> 4333 Precision Mask<sup>®</sup> Sensitive

## Informação Produto

### Informação Adicional

Tenha em atenção que as fitas adesivas não devem ser deixadas em superfícies sensíveis durante mais de uma semana, uma vez que podem permanecer resíduos durante a remoção da máscara. Antes de utilizar uma fita adesiva numa superfície delicada, faça uma aplicação de teste durante 24 horas.

## Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa<sup>®</sup> demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa<sup>®</sup> se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=04333>