



tesa® Braço giratório duplo para espelho cosmético VISIOON, autoadesivo, latão cromado, aço inoxidável cromado



Informação Produto
BNR 40611

Product Description

Um espelho para todas as ocasiões: Um espelho normal de um lado e um espelho de ampliação de 5 vezes do outro. Com uma grande versatilidade, o seu braço com articulação dupla pode ser ajustado de acordo com as necessidades pessoais. O acabamento em aço inoxidável cromado confere ao espelho um aspeto sofisticado.

Características

- Um espelho cosmético de dois lados com um elegante braço com articulação dupla - o acessório de casa de banho versátil
- O primeiro lado é o elemento essencial: Um espelho de 1 articulação é indispensável para as rotinas de cuidados diários
- O segundo lado é ideal para ver os detalhes: A sua ampliação de 5 vezes permite uma observação particularmente pormenorizada
- Com um braço articulado para a maior versatilidade possível: O braço com articulação dupla proporciona o melhor controlo e alinhamento possíveis para satisfazer as suas necessidades
- Material de alta qualidade: O aço inoxidável cromado confere ao espelho um aspeto apelativo para qualquer casa de banho
- Uma tecnologia adesiva inovadora que não requer perfuração adicional: A nossa tecnologia tesa® Power.Kit garante uma montagem na parede sem esforço
- Montagem na parede simples e direta: Não são necessários conhecimentos técnicos prévios para montar a unidade - e não fica qualquer sujidade
- Tecnologia adesiva potente: O sistema adesivo fiável proporciona uma fixação firme e duradoura
- Ideal para imóveis arrendados: A nossa tecnologia tesa® Power.Kit não deixa buracos e permite uma remoção sem danos, quando necessário
- Pode ser reutilizado e reposicionado: Retire o suporte sem deixar vestígios e volte a montar noutra local com um novo adaptador (BK164)
- Adere a uma variedade de superfícies: Azulejo, metal, pedra, mármore, vidro, madeira e vários tipos de plástico
- Não é adequado para as seguintes superfícies: Gesso, papel de parede, têxteis de parede e plásticos como PP, PE e PTFE
- Dimensões: Largura 480 mm, altura 308 mm, profundidade 257 mm, diâmetro 236 mm, projeção máx. 480 mm

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Aplicações

- Prova de água não

Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?cp=NaN>



tesa® Braço giratório duplo para espelho cosmético VISIOON, autoadesivo, latão cromado, aço inoxidável cromado

Informação Produto Propriedades / Valores de Desempenho

| | | | |
|--------------------------------|------------------------------|---------------------------------|--|
| • Acabamento colorido | acabamento espelhado | • Pilhas necessárias | não |
| • Application temperature from | 5 °C | • Remoção sem resíduos | sim |
| • Campo de aplicação | Banheiro | • Resistência a químicos | não |
| • Design series | tesa® VISIOON | • Reutilizável | sim |
| • Forma | Redondo | • Reutilizável com | Adapter BK164-2 |
| • Giratório | sim | • Shape of wall piece | Rodada |
| • Isento de solventes | sim | • Substância perigosa | sim |
| • Material | Metal cromado, Latão cromado | • Superfícies adequadas | Telhas de vidro, Madeira lisa, Maoria dos plásticos, Vidro, Cimento, Metal, Mármore, Pedra |
| • Pilhas incluídas | não | • Temperatura de aplicação para | 40 °C |

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?cp=NaN>