



tesa® Suport de prosoape MOON Gri cu două brațe, autoadeziv, metal vopsit în câmp electrostatic



Informații Produs
BNR 40582

Descriere produs

Păstrează cu stil lucrurile ordonate: șină de perete cu 2 brațe pentru prosoape, cu design modern. Pentru băi în stil industrial, stil scandinav sau în stil neutru - suportul gri mat pentru prosoape oferă avantaje valoroase de montare: Suportul pentru prosoape poate fi fixat în siguranță pe perete fără găurire folosind soluția adezivă tesa®. O soluție rapidă, ușoară și fără murdărie - pe care o puteți realiza singuri - fără să dați găuri. Cu spațiu suficient pentru întinderea și uscarea rapidă a prosoapelor, fără să ocupe mult spațiu.

Caracteristici

- Suport cu două brațe pentru prosoape, cu tehnologia kitului tesa® Power.Kit (soluție completă de montare adezivă)
- Oțel inoxidabil cu finisaj gri mat, vopsit în câmp electrostatic, cu design organic, rotunjit armonios, cu brațe pivotante
- Accesoriu perfect pentru băi cu design industrial sau scandinav
- Aderă la faianță, metale, piatră naturală, marmură, beton, lemn, sticlă și multe tipuri de materiale plastice
- Nu este adecvat pentru montare pe tencuială, tapet, materiale plastice, cum ar fi PP, PE, PTFE și alte suprafețe cu acoperire neaderentă
- Montare fiabilă pe perete, instalare ușoară și curată - nu necesită să dați găuri, detașare fără deteriorarea suprafeței
- Reutilizabil după îndepărtare folosind un nou adaptor BK20 - adaptor disponibil și separat
- Dimensiuni produs: 96mm x 70mm x 109mm

Aplicații

Montare

1. Curățați suprafața
2. Îndepărtați folia de protecție de pe adaptor
3. Atașați adaptorul pe perete
4. Aplicați adezivul cu aplicatorul
5. Lăsați-l să se usuce 12 ore
6. Montați accesoriul pe adaptor folosind o cheie imbus

Dezasamblare

1. Dezasamblați accesoriul de pe adaptor
2. Scoateți adaptorul cu o cheie de țevi
3. Dacă este necesar, îndepărtați urmele de adeziv cu un răzuitor pentru geamuri

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune pot fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute.

Compoziție produs

- | | | | |
|--------------------|-------------------------|----------------------------|------|
| • Tipul adezivului | Silane modified polymer | • Putere de fixare până la | 2 Kg |
| • Forma cârligului | Rotund | • Rezistent la stropire | da |

Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?cp=NaN>



tesa[®] Suport de prosoape MOON Gri cu două brațe, autoadeziv, metal vopsit în câmp electrostatic

Informații Produs Proprietăți / Valori de performanță

| | | | |
|--------------------------------------|---------------------------|---|--|
| • Design series | tesa [®] MOON | • Reutilizabil | da |
| • Fără solvenți | da | • Reutilizabil cu | Adapter BK20 |
| • Include baterii | nu | • Rezistență la substanțe chimice | nu |
| • Îndepărtarea totală a reziduurilor | da | • Rezistență la UV | da |
| • Material | Metal acoperit cu pulbere | • Se poate spăla în mașina de spălat vase | nu |
| • Material periculos | da | • Shape of wall piece | Rotund |
| • Necesită baterii | nu | • Suprafețe potrivite | gresie glazurata, Lemn neted, Cele mai multe materiale plastice, Sticla, Beton, Metal, Marmură, Piatra |
| • Number of arms | Cu două brațe / pivotant | • Timp de întărire | 12 hour(s) |

Limitarea răspunderii

Produsele tesa[®] își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa[®] corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?cp=NaN>