



# tesa® Suport de pahar pentru periuțe de dinți MOON Negru, autoadeziv, metal vopsit în câmp electrostatic



Informații Produs  
BNR 40566

## Descriere produs

Practic și decorativ: Pahar din sticlă satinată cu un suport negru mat elegant. Un accesoriu frumos pentru stilul industrial sau scandinav. Potrivit și pentru băi în stil urban neutru. Depozitare ușoară a tuburilor de pastă de dinți și a periuțelor de dinți, aproape de chiuvetă. Tehnologia de montare a kitului tesa® Power permite atașarea curată, confortabilă și fără găurire. Aderă la faianță, piatră, sticlă etc. și nu lasă găuri. La îndepărtarea suportului, nu rămân urme pe perete. Cu adaptorul BK20 corespunzător, suportul de pahar poate fi reutilizat în orice moment.

## Caracteristici

- Suport de pahar pentru periuțe de dinți, cu tehnologia kitului tesa® Power.Kit (soluție completă de montare adezivă)
- Oțel inoxidabil cu finisaj negru mat, vopsit în câmp electrostatic, cu design organic, rotunjit armonios, cu pahar din sticlă mată
- Accesoriu perfect pentru băi cu design industrial sau scandinav
- Aderă la faianță, metale, piatră naturală, marmură, beton, lemn, sticlă și multe tipuri de materiale plastice
- Nu este adecvat pentru montare pe tencuială, tapet, materiale plastice, cum ar fi PP, PE, PTFE și alte suprafețe cu acoperire neaderentă
- Montare fiabilă pe perete, instalare ușoară și curată - nu necesită să dați găuri, detașare fără deteriorarea suprafeței
- Reutilizabil după îndepărtare folosind un nou adaptor BK20 - adaptor disponibil și separat
- Dimensiuni produs: 50mm x 65mm x 53mm

## Aplicații

Montare

1. Curățați suprafața
2. Îndepărtați folia de protecție de pe adaptor
3. Atașați adaptorul pe perete
4. Aplicați adezivul cu aplicatorul
5. Lăsați-l să se usuce 12 ore
6. Montați accesoriul pe adaptor folosind o cheie imbus

Dezasamblare

1. Dezasamblați accesoriul de pe adaptor
2. Scoateți adaptorul cu o cheie de țevi
3. Dacă este necesar, îndepărtați urmele de adeziv cu un răzuitor pentru geamuri



# tesa® Suport de pahar pentru periute de dinți MOON Negru, autoadeziv, metal vopsit în câmp electrostatic

## Informații Produs Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune pot fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute.

### Compoziție produs

• Tipul adezivului	Silane modified polymer	• Putere de fixare până la	6 Kg
• Forma cârligului	Rotund	• Rezistent la stropire	da

### Proprietăți / Valori de performanță

• Design series	tesa® MOON	• Reutilizabil cu	Adapter BK20
• Fără solvenți	da	• Rezistență la substanțe chimice	nu
• Include baterii	nu	• Rezistență la UV	da
• Îndepărtarea totală a reziduurilor	da	• Se poate spăla în mașina de spălat vase	nu
• Material	Metal acoperit cu pulbere, Sticla mata	• Shape of wall piece	Rotund
• Necesită baterii	nu	• Suprafețe potrivite	gresie glazurata, Lemn neted, Cele mai multe materiale plastice, Sticla, Beton, Metal, Marmură, Piatra
• Reutilizabil	da	• Timp de întărire	12 hour(s)

### Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?cp=NaN>