



tesa® 60160 Mounting Plus

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



Isopropyl-alcohol based Adhesion Promoter

Product Description

tesa® 60160 Mounting Plus สามารถใช้เพื่อเพิ่มการยึดเกาะของเทปกาวที่ไวต่อแรงกดของ tesa สำหรับพื้นผิวที่แตกต่างกันเช่นเหล็ก PBT Kalix โพลีโพรพิลีน โลหะหรือกระจก ขอแนะนำเป็นพิเศษสำหรับโฟมอะคริลิก tesa® และเทป PET อะคริลิกของเรา

คุณสมบัติ

tesa® 60160 Mounting Plus can be used to improve the adhesion of tesa's pressure-sensitive adhesive tape offering to different substrates such as steel, PBT, Kalix, polypropylene, metal or glass. It is especially recommended for our tesa® acrylic foam and acrylic PET tapes.

การใช้งาน

tesa® 60160 Mounting Plus ของเราสามารถใช้ในการเพิ่มความแข็งแรงในการยึดติดของโฟมอะคริลิก tesa® และเทป PET อะคริลิกได้อย่างดี การทดสอบแสดงให้เห็นถึงค่าการยึดเกาะที่สูงขึ้นอย่างมาก

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Product Construction

- Color สีเหลืองอ่อน

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

- | | | | |
|---------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| • Consistency | ของเหลว | • Spreading rate ca. | 35 m ² /l |
| • Density | 0.801 g/cm ³ | • Viscosity | 25.33 mPa s |
| • Solids | 8 % | | |

ข้อมูลเพิ่มเติม

ก่อนที่จะใช้สารเพิ่มการยึดเกาะของเรา พื้นผิวควรปราศจากฝุ่น ไขมัน น้ำมัน ความชื้น และสิ่งปนเปื้อนอื่น ๆ ดังนั้นเราขอแนะนำให้ทำความสะอาดพื้นผิวด้วยผ้าที่ไม่เป็นขุยโดยใช้ตัวทำละลาย เช่น อีทานอลหรือไอโซโพรพานอล

tesa® 60160 Mounting Plus สามารถใช้ในกระบวนการพ่น หรือใช้ผ้า แปรงหรือฟองน้ำ ที่ไม่เป็นขุย เมื่อทำความสะอาดพื้นผิวแล้ว พื้นผิวทั้งหมดควรเคลือบบาง ๆ ด้วย tesa® 60160 Mounting Plus เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดในการยึดเกาะ สิ่งสำคัญคือต้องรออย่างน้อย 30 วินาทีถึง 15 นาที เพื่อให้ตัวทำละลายมีเวลาระเหย โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าพื้นผิวที่เตรียมไว้ปราศจากสิ่งปนเปื้อนก่อนที่จะติดเทป เมื่อวัสดุได้รับการเตรียมล่วงหน้าด้วย tesa® 60160 Mounting Plus อย่างเหมาะสมแล้วควรทำการติดเทปภายใน 30 นาที

โปรดทราบ เนื่องจากมีวัสดุที่มีอยู่มากมายในตลาด ขอแนะนำให้ทดสอบ tesa® Mounting Plus ของเราก่อนการใช้งาน

สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=60160>



tesa® 60160 Mounting Plus

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อมูลเพิ่มเติม

อายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์นี้ อย่างน้อย 24 เดือนหลังการผลิต เมื่อเก็บไว้ในที่อุณหภูมิห้อง ในภาชนะเดิมที่ปิดสนิท สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดการอย่างปลอดภัยโปรดดูเอกสารข้อมูลความปลอดภัยของวัสดุ (MSDS)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลานานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์และผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอโดยข้อมูลทางด้านเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหายากจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้าด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัยแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆ โดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใดผู้เชี่ยวชาญของทางเทซ่ายินดีให้คำปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=60160>