



tesa® 64007

Product Інформація



Стрічка для запечатування картонних коробок з індикацією розкриття

Опис продукту

tesa® 64007 - стрічка для запечатування картонних коробок з індикацією відкриття.

Завдяки своїм характеристикам tesa® 64007 допомагає зменшити випадки розкрадання під час перевезення і зберігання картонних коробок.

tesa® 64007 призначена для запобігання випадків таємного відкриття і повторного запечатування картонних коробок.

Ефект індикації відкриття діє таким чином, в два етапи:

- При видаленні стрічки tesa® 64007 з поверхні коробки на коробці залишається напис «ВІДКРИТО» на різних мовах.
- Повідомлення «ВІДКРИТО» залишається добре розбірливим також після повторного запечатування коробки.

Ефекту індикації відкриття також може бути досягнуто за рахунок повного відриву верхнього шару картону коробок, що робить повторне запечатування неможливим.

Її також можна використовувати як звичайну стрічку для запечатування картонних коробок за допомогою ручних або автоматичних диспенсерів.

Колір: жовтий, блакитний.

Застосування

Ці характеристики роблять tesa® 64007 особливо придатною для запечатування картонних коробок з цінним або секретним вмістом:

- Електроніка
- Цінний / фірмовий одяг
- Тютюнові вироби
- Документи

Технічна інформація (середні значення)

Значення в цьому розділі слід вважати репрезентативними або лише типовими і не повинні використовуватися для цілей специфікації.

Склад продукту

- | | | | |
|-------------------|---|--------------------|-------|
| • Матеріал основи | ВОРР,
двухосноорієнтованих
поліпропілен | • Загальна товщина | 62 µm |
| • Тип адгезиву | акриловий, на водній
основі | | |

Для отримання найновішої інформації про цей продукт, будь ласка, відвідайте <http://l.tesa.com/?ip=64007>



tesa® 64007

Product Інформація

Властивості / Показники продуктивності

- | | | | |
|---------------------------|---------|----------------------------|-----|
| • Подовження при розриві | 150 % | • автоматичне застосування | так |
| • Межа міцності на розрив | 42 N/cm | • ручне застосування | так |

Значення прихильності до

- | | |
|--------------------|----------|
| • Адгезія до сталі | 2.8 N/cm |
|--------------------|----------|

Додаткова інформація

При нанесенні стрічки на картон низької якості необхідно провести попередній тест адгезії. Слід також пам'ятати, що ефект індикації розкриття (прочитуване повідомлення або відрив верхнього шару) не може бути гарантований.

Примітка

Продукція tesa® доводить свою вражаючу якість день у день у складних умовах і регулярно проходить суворий контроль. Уся інформація та рекомендації надаються, наскільки нам відомо, на основі нашого практичного досвіду. Тим не менш, tesa SE не може надавати жодних гарантій, явних чи неявних, включаючи, але не обмежуючись, будь-яку неявну гарантію товарного вигляду або придатності для певної мети. Тому користувач несе відповідальність за визначення того, чи підходить продукт tesa® для певної мети і чи відповідає він способу застосування. Якщо у вас виникнуть будь-які сумніви, наш персонал технічної підтримки буде радий допомогти вам.



Для отримання найновішої інформації про цей продукт, будь ласка, відвідайте <http://l.tesa.com/?ip=64007>